



## TYROLIT MUELAS CERÁMICAS 1 200X25X32 89A46M5AV217 (3220)



- Rectificado en frío
- Funcionamiento extremadamente suave
- Apilables

Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional/ Para aceros de alta aleación y acero rápido



Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional/ Para aceros de alta aleación y acero rápido

Esta muela es preferible para el esmerilado y el afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas de acero rápido. El uso de corindón hace posible un rectificado particularmente frío, de modo que la pieza no se someta a una carga térmica adicional.

Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones que abarca las aplicaciones más comunes. En el paquete se incluye una arandela de reducción que también puede pedirse por separado.



 España  
Carretera Madrid-Irún, Km. 417  
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.