

TYROLIT MUELAS CERÁMICAS 1 200X12X76,2 C120K5V15 (786852)



- Proceso de repasado suave
- Presión de rectificado reducida

Repasado con dispositivo frenador/ Muelas repasadoras para muelas de rectificado de diamante y CBN



Repasado con dispositivo frenador/ Muelas repasadoras para muelas de rectificado de diamante y CBN

Estos discos repasadores se utilizan para repasar todo tipo de muelas de rectificado de diamante y CBN, independientemente de sus sistemas de aglomerante. Las capas sensibles también se pueden repasar con una mínima presión de rectificado.

Tenga en cuenta que no sirven para repasar muelas en aglomerante galvánico. Las muelas de carburo de silicio están disponibles en diámetros de 200 - 250 mm.