

AVANCE DE PRECISIÓN PF 230 Y FF 230 AVANCE PRECISIÓN PF 230 Y FF 230 (2224140)



- Ahora es posible realizar el avance discrecionalmente a través del ajuste de altura (vertical) o el avance de precisión, también en posición inclinada.
- Con escala graduada (ajustable en 0).
- Un giro se corresponde a un avance del husillo de 1,5 mm (1 raya = 0,05 mm).

PROXXON

Montaje en sólo unos pocos segundos.

Ahora es posible realizar el avance discrecionalmente a través del ajuste de altura (vertical) o el avance de precisión, también en posición inclinada.

Con escala graduada (ajustable en 0).

Un giro se corresponde a un avance del husillo de 1,5 mm (1 raya = 0,05 mm).



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.