



## CINTA MÉTRICA METÁLICA 30 M X 12 MM ESTUCHE METAL + PIEL - REF.265030 (265030)



- **Durabilidad:** El uso de metal para la cinta asegura que pueda resistir el desgaste regular y las condiciones de trabajo difíciles.
- **Portabilidad y Protección:** El estuche de simil piel no solo es estético, sino que también facilita el transporte de la cinta métrica y la protege contra daños externos.
- **Mediciones Precisas:** La cinta metálica garantiza mediciones exactas, esencial para proyectos que requieren alta precisión.
- **Facilidad de Uso y Almacenamiento:** El diseño compacto y el estuche facilitan tanto el uso como el almacenamiento de la cinta métrica, haciéndola conveniente para llevar a cualquier lugar.



Certificación: Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2004/22/CE.

**Garantía:** 3 Años

La cinta métrica metálica con estuche simil piel es una herramienta de medición esencial para profesionales y aficionados al bricolaje.

Este producto combina una cinta métrica duradera, hecha de metal resistente, con un estuche elegante y práctico de simil piel.

La cinta tiene una longitud estándar, que puede variar según el modelo, y está marcada con medidas precisas, lo que facilita obtener mediciones exactas.

El estuche de simil piel no solo añade un toque de elegancia, sino que también protege la cinta métrica de daños y desgaste, prolongando su vida útil.

Cinta métrica metálica con estuche recubierto.

Estuche metálico recubierto de simil piel.

Recogedor de cinta reforzado.

Con gancho francés. El 0 está situado al principio de la cinta, con un cómodo gancho plegable, para facilitar el agarre de la medición.

Graduación Milimétrica.

Cinta impresa en ambas caras.

Realizada en acero templado. Recomendable para la medición de largas distancias con alta precisión.

Todas nuestras cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva comunitaria 2004/22/CE.

Precisión Clase II.

Recomendaciones de Uso:

Desenrollar y enrollar la cinta lentamente para evitar daños.

Utilizar el freno, si está disponible, para mantener la cinta en su lugar durante las mediciones.

Limpiar la cinta con un paño seco después de cada uso para mantener la claridad de las marcas.

Evitar estirar la cinta más allá de su capacidad para prevenir deformaciones.

Utilizar la cinta en un ángulo recto con respecto a la superficie a medir para obtener mediciones más precisas.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Guardar la cinta en su estuche cuando no esté en uso para protegerla del polvo y la humedad.

Revisar periódicamente la cinta en busca de signos de desgaste o daño.

Evitar la exposición prolongada a ambientes extremadamente húmedos o secos para prevenir la oxidación o el deterioro del material.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.