



## CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 50 M X 15 MM "0" EN LA ANILLA - REF.121050 (121050)



- **Durabilidad:** La combinación de fibra de vidrio y estuche de ABS hace que esta cinta métrica sea más resistente al desgaste y a las condiciones ambientales adversas en comparación con las cintas tradicionales.
- **Precisión:** El inicio de la medida en anilla facilita mediciones exactas desde el punto de inicio, lo que es esencial para trabajos que requieren alta precisión.
- **Confiabilidad:** La durabilidad y precisión de esta cinta métrica aseguran que los usuarios puedan confiar en sus mediciones, lo que es vital en proyectos de construcción y diseño.
- **Facilidad de uso:** La flexibilidad de la cinta y su facilidad de almacenamiento en el estuche de ABS hacen que sea cómoda y práctica para uso diario.



Certificación: Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2004/22/CE.

**Garantía:** 3 Años

La cinta métrica de fibra de vidrio con estuche cerrado en ABS e inicio de medida en anilla es una herramienta de medición resistente y precisa.

Está diseñada para ofrecer durabilidad y facilidad de uso en diversos entornos, incluyendo aquellos con condiciones adversas.

La fibra de vidrio utilizada en la cinta asegura que sea flexible y resistente a la deformación, mientras que el estuche de ABS proporciona una protección robusta contra golpes y desgaste.

El inicio de la medida en anilla permite engancharla fácilmente para iniciar mediciones precisas desde el punto cero.

Cinta métrica de fibra de vidrio con el 0 en anilla.

Estuche en ABS.

Recogedor de cinta reforzado.

El 0 está situado al principio de la anilla.

Graduación Centrimetrada.

Cinta impresa en ambas caras.

Hecha de fibra de vidrio. Recomendable para la medición de largas distancias por su menor peso, flexibilidad y duración; por ser lavable, no conductora de la electricidad y resistente a la abrasión y tensión.

Todas nuestras cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva comunitaria 2004/22/CE.

Precisión Clase III.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que la anilla esté bien enganchada en el punto de inicio antes de extender la cinta.

Evita doblar la cinta bruscamente para prevenir daños.

Utiliza la escala correcta (metros o pies) según tus necesidades.

Al medir, mantén la cinta recta y tensa para obtener lecturas precisas.

Después de usar, enrolla la cinta lentamente para evitar enredos y daños.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia la cinta regularmente con un paño seco para evitar la acumulación de suciedad.

Revisa periódicamente el estuche de ABS para asegurar que cierra correctamente y protege la cinta.

Almacenar en un lugar seco y alejado de la luz directa del sol para prevenir el deterioro del material.



🏠 España  
Carretera Madrid-Irún, Km. 417  
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.