



## CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 30 M X 15 MM "0" DECALADO - REF.121030D (121030D)



- **Durabilidad:** El uso de fibra de vidrio para la cinta y ABS para el estuche asegura una mayor resistencia y durabilidad frente a condiciones adversas, como la humedad o el desgaste por uso frecuente.
- **Precisión:** El inicio de medida decalado permite una mayor precisión en las mediciones, evitando los errores comunes que surgen al intentar alinear el extremo de la cinta con el punto de inicio de la medición.
- **Confiabilidad en las mediciones:** La precisión que ofrece este diseño ayuda a realizar mediciones más exactas, lo que es crucial en trabajos de construcción, carpintería o cualquier tarea que requiera precisión.
- **Larga vida útil:** La robustez de los materiales garantiza que la cinta métrica se mantendrá funcional durante mucho tiempo, lo que representa un ahorro a largo plazo.



Certificación: Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2004/22/CE.

**Garantía:** 3 Años

Este producto es una cinta métrica de fibra de vidrio que viene en un estuche cerrado fabricado en ABS, un plástico muy resistente.

Lo especial de esta cinta es que su inicio de medida está decalado, lo que significa que la medición comienza a cierta distancia desde el extremo de la cinta, no justo en el borde.

Esto es útil para obtener medidas más precisas en ciertas situaciones.

Cinta métrica de fibra de vidrio con principio italiano.

Estuche en ABS.

Recogedor de cinta reforzado.

Con principio Italiano. El 0 está situado a unos centímetros del inicio de la cinta para más precisión.

Graduación Centrimetrada.

Cinta impresa en ambas caras.

Hecha de fibra de vidrio. Recomendable para la medición de largas distancias por su menor peso, flexibilidad y duración; por ser lavable, no conductora de la electricidad y resistente a la abrasión y tensión.

Todas nuestras cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva comunitaria 2004/22/CE.

Precisión Clase III.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que la cinta esté completamente retraída en su estuche antes de guardarla.

Evita estirar la cinta más allá de su límite para prevenir daños.

Limpia la cinta con un paño seco después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad.

Utiliza el inicio de medida decalado para mediciones que requieren alta precisión.

No expongas la cinta a temperaturas extremas para evitar deformaciones.

Recomendaciones de mantenimiento:

Revisa periódicamente el mecanismo de retracción y lubrica si es necesario para asegurar un funcionamiento suave.

Inspecciona la cinta para detectar signos de desgaste o daño y reemplázala si es necesario.

Guarda la cinta en un lugar seco y alejado de la luz solar directa para evitar el deterioro de los materiales.



🏠 España  
Carretera Madrid-Irún, Km. 417  
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.