

Inicio | Llave de carraca reversible de 3/8" con mango ergonómico bimaterial



## LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE DE 3/8" CON MANGO ERGONÓMICO BIMATERIAL (8395)



- Eficiencia Mejorada: El mecanismo de carraca reversible facilita el trabajo en espacios reducidos, permitiendo el ajuste en ambas direcciones sin necesidad de reajustar la posición de la herramienta.
- Comodidad y Seguridad: El mango ergonómico proporciona un agarre cómodo y seguro, minimizando el riesgo de lesiones y fatiga en las manos durante su

  USO.
- Ahorro de Tiempo: La funcionalidad reversible y el fácil manejo de la llave agilizan las tareas, permitiendo realizar trabajos más rápidamente.
- Versatilidad: Adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde reparaciones domésticas hasta tareas de mecánica automotriz.



Garantía: 3 Años

La llave de carraca reversible con mango ergonómico es una herramienta esencial para cualquier profesional o aficionado al bricolaje y la mecánica.

Diseñada para proporcionar eficiencia y comodidad, esta llave cuenta con un mecanismo de carraca que permite ajustar y aflojar tuercas y tornillos con un movimiento continuo y sin necesidad de retirar la herramienta.

El mango ergonómico está especialmente diseñado para adaptarse a la forma de la mano, reduciendo la fatiga y mejorando el agarre durante el uso prolongado.

Mango ergonómico bimaterial antideslizante.

Cambio de dirección en el cabezal de la llave.

Mecanismo a 72 dientes.

Cabezal y carraca en acero SCM440.

Mango en acero 40CR.

Acabado cromado.

Recomendaciones de uso:

Seleccione el tamaño adecuado de la llave para el tornillo o tuerca que va a trabajar.

Utilice el mecanismo reversible para ajustar la dirección de la carraca según sea necesario.

Aplique una presión firme pero controlada para evitar deslizamientos o daños en la herramienta.

Evite usar la llave como martillo o palanca, ya que esto puede dañar el mecanismo.

Limpie la llave después de cada uso para evitar la acumulación de grasa o suciedad.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente la llave con un paño seco para eliminar residuos y suciedad.

Lubrique el mecanismo de carraca periódicamente para asegurar su suavidad y durabilidad.

Almacene la llave en un lugar seco para evitar la corrosión y daños en los componentes.



Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministro